

**VBW****Kliješta za armaturu UNIBOLT®, ukupna duljina: 610mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	733500 610
GTIN	4005887563309
Razred artikla	73L

## Opis

**Izvedba:**

Glava kliješta s prijenosom i univerzalnim čeljustima. Precizno i jednostavno namještanje noževa zahvaljujući ekscentričnim vijcima. Kovan u ljevačkom kalupu, središnji graničnik s dugačkim odbojnikom, lakirane cijevne ručke.

**Upotreba:**

Za rezanje normalnih i vrlo čvrstih čelika do 48 HRC (oko 1600 N/mm<sup>2</sup> vlačne čvrstoće).

**Materijal:**

Čeljusti od specijalnog alatnog čelika, rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene.

**Zamjenski dio:**

Rezervna glava noža art. 734110.

## Tehnički opis

ukupna duljina	610 mm
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm <sup>2</sup> do Ø	7 mm
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	9 mm
za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm <sup>2</sup> do Ø	8 mm
Kapacitet rezanja	<48 HR
s graničnikom	da
Oznaka proizvođača	UNIBOLT®
Oštrica	kaljeno
Materijal	Specijalni alatni čelik

Površina	crveno lakirano
s vijkom za podešavanje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

---

**Pribor**

Rezervne čeljusti s vijcima ukupna duljina 610 mm	734110 610
---	------------