

VBW**Kliješta za armaturu UNIBOLT®, ukupna duljina: 910mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	733500 910
GTIN	4005887563507
Razred artikla	73L

Opis

Izvedba:

Glava kliješta s prijenosom i univerzalnim čeljustima. Precizno i jednostavno namještanje noževa zahvaljujući ekscentričnim vijcima. Kovan u ljevačkom kalupu, središnji graničnik s dugačkim odbojnikom, lakirane cijevne ručke.

Upotreba:

Za rezanje normalnih i vrlo čvrstih čelika do 48 HRC (oko 1600 N/mm² vlačne čvrstoće).

Materijal:

Čeljusti od specijalnog alatnog čelika, rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene.

Zamjenski dio:

Rezervna glava noža art. 734110.

Tehnički opis

za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm ² do Ø	13 mm
ukupna duljina	910 mm
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm ² do Ø	9 mm
za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm ² do Ø	11 mm
Kapacitet rezanja	<48 HR
s graničnikom	da
Oznaka proizvođača	UNIBOLT®
Oštrica	kaljeno
Materijal	Specijalni alatni čelik

Površina	crveno lakirano
s vijkom za podešavanje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

Pribor

Rezervne čeljusti s vijcima ukupna duljina 910 mm	734110 910
---	------------