

**Plosnato dljeto, ukupna duljina: 175mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	740500 175
GTIN	4003773900658
Razred artikla	73U

Opis**Izvedba:**

Od plosnato-okruglog poboljšanog čelika. Rezna oštrica prokaljena; moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno **anelirane glave** protiv rascjepavanja dljeta.

Standard:

DIN 6453.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.

Tehnički opis

ukupna duljina	175 mm
Širina noža	21 mm
Težina	280 g
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala