

**Set ubodnih dlijeta s drvenom drškom, broj dlijeta: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	794850 9
GTIN	4250098604222
Razred artikla	76H

**Opis****Izvedba:**

Dugački oblik sa širokom oštricom; kovan; sjajno brušen. Svako dlijeto je testirano na tvrdoću i svojstva rezanja

**Materijal:**

Specijalni čelik najviše kvalitete.

**Dio isporuke:**

po 1 ubodno dlijeto art. 794800: Vel. 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30

**Tehnički opis**

Broj dlijeta	9
Materijal drške	Drvo
Vrsta proizvoda	Ubodno dlijeto

**Pribor**

Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 16 mm	794800 16
--	-----------

Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 14 mm	794800 14
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 6 mm	794800 6
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 12 mm	794800 12
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 8 mm	794800 8
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 20 mm	794800 20
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 10 mm	794800 10
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 25 mm	794800 25
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 30 mm	794800 30