

**Šumarsko svrdlo, svrdlo Ø: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	795150 40
GTIN	9002696009498
Razred artikla	76H

Opis**Izvedba:**

S dvije oštrice s cilindričnim drškom.

Specijalni čelik; za normalnu primjenu kod bušenja u drvu, djelomično i u tvrdom drvu. Oštre obodne oštrice osiguravaju bušenje bez srha i ujedno smanjuju opasnost od pregrijavanja.

Upotreba:

Za bušenje čistih i preciznih slijepih kao i prolaznih rupa.

Standard:

DIN 7483 G

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
ukupna duljina	90 mm
SvrdloØ	40 mm
Dimenzija ručke	10×30 mm
Vrsta proizvoda	Svrdlo za drvo

Pribor

Produžetak za svrdlo za Ø drške 10 mm	795270 10
---------------------------------------	-----------

