

**Probijači posebna kvaliteta kromirano, Ø vrha: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	745300 2
GTIN	7610733200641
Razred artikla	73B

Opis**Izvedba:**

Osmerokutna drška s prokaljenim konusnim trnom. Zahvaljujući specijalno **aneliranoj glavi** nema rascjepavanja probijača.

Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha – približno 59 HRC – s velikom žilavošću.

Materijal:

Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiranog.

Tehnički opis

Ø vrha	2 mm
ukupna duljina	120 mm
Ø drške	10 mm
Vrsta proizvoda	Probijač