


**Probijač masivna izvedba, Ø vrha: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	745500 12
GTIN	4049002021039
Razred artikla	73U

Opis**Izvedba:**

Osmerokutna drška s prokaljenim konusnim trnom. Zahvaljujući specijalno **aneliranoj glavi** nema rascjepavanja probijača.

Teška izvedba prema DIN 6458 D. **Anelirana glava.**

Standard:

DIN 6458 D.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materijal:

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika, drška lakirana.

Tehnički opis

Ø vrha	12 mm
ukupna duljina	175 mm
Ø drške	16 mm
Težina	250 g
Vrsta proizvoda	Probijač