



## Garnitura dlijeta i probijača u plastičnom držaču posebna kvaliteta, broj alata: 6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	745100 6
GTIN	7610733086863
Razred artikla	73B

### Opis

#### Izvedba:

Plosnato i šiljato dlijeto za metal kao i probijači te točkala s osmerokutnom drškom, prokaljeno; dlijeto moguće višekratno brusiti. Posebno **anelirane glave** onemogućava rascjepavanje.

**Posebna kvaliteta**, = najveća moguća tvrdoća vrha – približno 59 HRC – s velikom žilavošću.

#### Materijal:

Ekstra krom-vanadij čelik, kromiran.

#### Sadržaj:

Točkalo: 1 kom. 120×12 mm

Probijač: je 1 kom. Ø 4; 5 mm

Plosnato dlijeto: je 1 kom. 165; 180 mm

Križna dlijeta: 1 kom. 165 mm

### Tehnički opis

Broj alata	6
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala

**Pribor**

Probijači posebna kvalitetakromirano Ø vrha 5 mm	745300 5
Mehaničarsko plosnato dlijeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 180 mm	741000 180
Mehaničarsko šiljato dlijeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 165 mm	741100 165
Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano ukupna duljina 120/12 mm	748900 120/12
Mehaničarsko plosnato dlijeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 165 mm	741000 165
Probijači posebna kvalitetakromirano Ø vrha 4 mm	745300 4