



Vodoinstalaterska kliješta s brzim podešavanjem, Ø cijevi: 1.1/2col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	810750 1.1/2
GTIN	4049002099847
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Švedski oblik, s uskom vilicom savijenom pod kutom od 45°. Potpuno kovano. Vrlo praktična uporaba zahvaljujući patentiranim, **brzim podešavanjem** koje štedi vrijeme i ugrađenom zaštitom za sprječavanje prignječenja. S-vilica s uporištem cijevi u 3 točke. Drške s **protukliznom plastičnom prevlakom**.

Standard:

DIN 5234

Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.

Tehnički opis

Stezni raspon	60 mm
Ø cijevi	1 1/2 col
ukupna duljina	425 mm
Kut otvora ključa	45 stupanj
Izvedba drške	presvučeno protukliznom plastikom
Poboljšani otvor ključa	Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta	Krom-vanadij čelik
Standard	DIN 5234
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

