



Mehaničarski probijač, Ø vrha: 4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	746000 4
GTIN	7610733004867
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Od okruglog čelika; osobito tanko i praktično. S dijagonalno narovašenom drškom i koničnim trnom. Prokaljena, specijalno **anelirana glava** sprječava rascjepavanje. **Posebna kvaliteta**, odnosno najveća moguća tvrdoća vrha – približno 59 HRC – s visokom žilavošću.

Standard:

Slično kao **DIN 6458**.

Materijal:

Ekstra krom-vanadij čelik, površina kromirana.

Tehnički opis

Ø vrha	4 mm
ukupna duljina	115 mm
Ø drške	8 mm