

**Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran, Ø vrha D: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	747000 6
GTIN	4049002002854
Razred artikla	73U

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno **anelirane glave** sprječavaju rascijepavanje. Stvarni Ø 0,05 – 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.

**Standard:****DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materijal:**

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika kaljenog na zraku, lakiran.

**Tehnički opis**

Ø vrha D	6 mm
Ukupna duljina L1	150 mm
Duljina trna L2	50 mm
Ø drške S	10 mm
Standard	DIN 6450 C
Materijal	Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku
Površina	lakirano
Vrsta proizvoda	Utjerni klinovi za rascjepke