

**Izbijač s ručkom, Ø vrha: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	746940 8
GTIN	7610733254941
Razred artikla	73B

Opis**Izvedba:**

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno **anelirane glave** sprječavaju rascijepavanje. Stvarni Ø 0,05 – 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.

Materijal:

Ekstra krom-vanadij čelik posebne kvalitete (tj. najveća moguća tvrdoća vrha – približno 59 HRC – s velikom žilavošću), kromiran. Drška s praktičnom i za kožu ugodnom oblogom od elastomera.

Tehnički opis

ukupna duljina	210 mm
Duljina trna	88 mm
Ø vrha	8 mm
Drška	Plastična drška sa za kožu ugodnom oblogom od elastomera
Čvrstoća vrha	59 HRC
Izvedba udarne glave	specijalno kaljeno
Materijal	Poseban krom-vanadij čelik posebne kvalitete.
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Utjerni klinovi za rascjepke

