

**Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran, Ø vrha D: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	747000 14
GTIN	4049002021060
Razred artikla	73U

Opis**Izvedba:**

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno **anelirane glave** sprječavaju rascijepavanje. Stvarni Ø 0,05 – 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.

Standard:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materijal:**

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika kaljenog na zraku, lakiran.

Tehnički opis

Ø vrha D	14 mm
Ukupna duljina L1	150 mm
Duljina trna L2	50 mm
Ø drške S	16 mm
Standard	DIN 6450 C
Materijal	Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku
Površina	lakirano
Vrsta proizvoda	Utjerni klinovi za rascjepke