



## Mehaničarski izbijač, Ø vrha D: 7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	747500 7
GTIN	7610733200528
Razred artikla	73B

### Opis

#### Izvedba:

Od okruglog čelika, posebno tanak i praktičan. S narovašenom drškom. Potpuno kaljeno, specijalno **anelirana glava** onemogućava rascijepavanje. Najveća moguća tvrdoća vrha (približno 59 HRC) velike žilavosti. Stvarni Ø 0,05 – 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u rupi.

#### Materijal:

Ekstra krom-vanadij čelik, površina kromirana.

### Tehnički opis

Duljina trna L2	40 mm
Ukupna duljina L1	130 mm
Ø vrha D	7 mm
Ø drške S	10 mm
Čvrstoća vrha	59 HRC
Izvedba udarne glave	specijalno anelirana glava
Materijal	Ekstra krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Utjerni klinovi za rascjepke