



## Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s okretnom čeljusti, ukupna duljina: 205mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	813930 205
GTIN	7314150103447
Razred artikla	83F

### Opis

#### Izvedba:

S ergonomskom ručkom od termoplastičnog elastomera. Kut vilice 15°. Kovano u ljevačkom kalupu, kaljeno i kromirano. **Viljuškasti podesivi ključ** se zakretanjem čeljusti prema unutra pretvara **u kliješta za cijevi**. Nazubljena čeljust je induktivno kaljena i jamči sigurno držanje.

#### Standard:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003**

### Tehnički opis

ukupna duljina	205 mm
maksimalna širina ključa	28 mm
ukupna duljina	8 col
Težina	272 g
Standard	ASME B107.8M-2003
Standard	ISO 6787
Položaj širine ključa	15 stupanj
Postupak izrade	precizno kaljeno i zaštićeno od hrđanja
Materijal	Visokoučinkovita legura čelika
Površina	kromirano

bez iskrenja	ne
Okretne čeljusti	da
Skaliranje	da
Funkcija račne	ne
Navlaka za dršku	da
Vrsta proizvoda	Viljuškasti ključevi s pužem