



Mehaničarski izbijač, Ø vrha D: 1 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	747500 1
GTIN	7610733200467
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Od okruglog čelika, posebno tanak i praktičan. S narovašenom drškom. Potpuno kaljeno, specijalno **anelirana glava** onemogućava rascijepavanje. Najveća moguća tvrdoća vrha (približno 59 HRC) velike žilavosti. Stvarni Ø 0,05 – 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u rupi.

Materijal:

Ekstra krom-vanadij čelik, površina kromirana.

Tehnički opis

Duljina trna L2	15 mm
Ø drške S	6 mm
Ukupna duljina L1	100 mm
Ø vrha D	1 mm
Čvrstoća vrha	59 HRC
Izvedba udarne glave	specijalno anelirana glava
Materijal	Ekstra krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Utjerni klinovi za rascjepke