

HOLEX**Rezač cijevi s 1 reznim kotačićem za čelične cijevi, za cijevi do: 2 col****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 815030 2 |
| GTIN | 4045197382474 |
| Razred artikla | 82A |

Opis**Izvedba:**

Tijelo od kvalitetnog čelika kovano u ljevačkom kalupu; vretena otporna na trošenje s plastičnom ručkom. **Rezni kotačić** za čelične cijevi od kvalitetnog čelika, precizno kaljen za dugi vijek trajanja. **Vodeći kotačići** od specijalnog čelika; kromirani.

Upotreba:

Za čisto i pravokutno rezanje cijevi.

Prilikom rezanja automatski se ukotrljava vanjski brid. Nakon rezanja može se odmah rezati navoj.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------------|
| za vanjski Ø cijevi | 1/8 – 2 col |
| širina reznog kotačića | 19 mm |
| Rupa za rezni kotačić | 9 mm |
| Ø reznog kotačića | 31 mm |
| Broj upravljačkih kotačića | 2 |
| Broj reznih kotačića | 1 |
| Vrsta proizvoda | Rezači cijevi |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm | 814920 35 |
| Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54E mm | 814920 54E |
| Rezervni rezni kotačića čelične cijevi za rezač cijevi 2 col | 815230 2 |
| Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54 mm | 814920 54 |
| Rezervni rezni kotačića čelične cijevi za rezač cijevi 4 col | 815230 4 |