



Osnovna garnitura steznog pribora, nazivna mjera T-utora / navoj: 14/ M12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375415 14/M12
GTIN	4020772468538
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Svi su dijelovi izrađeni od poboljšanog čelika.
- T vijci poboljšani, valjani navoj.

Upotreba:

Idealni za **izradu alata**, u proizvodnji i za **centre za osposobljavanje**.

Sadržaj:

Stezna prečka: 2 kom. / 14×125 mm;
 4 kom. / 14×160 mm;
 2 kom. / 14×200 mm
 Stezne podloge: 4 kom. / vel. 1; 4 kom. vel. 2
 T vijak za utore: 4 kom./M12×14×100 mm;
 4 kom./M12×14×160 mm;
 4 kom./M12×14×200 mm
 Oslonac za podešavanje: 2 kom. vel. 50;
 2 kom. vel. 110;
 2 kom. vel. 140
 Matice: 12 kom. vel. M12
 Podložne pločice: 12 kom. vel. M12

Tehnički opis

Navoji	M12
Nazivna mjera T-utora	14 mm
Tip	6532
Vrsta proizvoda	Stega za stezanje na stolu