

**Mali rezač cijevi****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	818050
GTIN	4045197595614
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Metalno tijelo, pokrivena osovina i teleskopsko navođenje. 2 valjka vodilica s iglom (moguće rezanje u blizini ruba). Praktična metalna drška. Uključujući rezervni rezni kotačić.

Upotreba:

Univerzalno za rezanje **bakrenih, aluminijskih cijevi i INOX cijevi s tankim stijenkama.**

Zamjenski dio:

Rezervni klin br. 818020 za rezne kotačiće br. 819100.

Ø reznog kotačića: 20 mm

širina reznog kotačića: 5 mm

Rupa za rezni kotačić: 5 mm

za vanjski Ø cijevi: 3 - 35 mm

Tehnički opis

Ø reznog kotačića	20 mm
širina reznog kotačića	5 mm
za vanjski Ø cijevi	3 - 35 mm
Rupa za rezni kotačić	5 mm
Broj upravljačkih kotačića	2
Broj reznih kotačića	1

Pribor

Svornjak za kotačić	818020
Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm	814920 35
Rezervni rezni kotačić	819100