



Odvijač za Pozidriv sa smanjenim \varnothing oštrice, s Kraftform drškom za električare potpuno izolirano, veličina: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	668720 2
GTIN	4013288160249
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Drška i tijelo **potpuno izolirani do napona do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Svaki se odvijač pojedinačno ispituje u vodenoj kupci obzirom na probijanje napona.

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako djeluje pošteno na ruke i šake.

Oštrice od visokolegiranog posebnog čelika, fosfatirano cinkom.

Smanjeni \varnothing oštrica s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane i opružne elemente (\varnothing oštrica = \varnothing izolacije u prednjem području oštrica).

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Tehnički opis

ukupna duljina	205 mm
Veličina križnog proreza	2
Duljina cilindričnog dijela za \varnothing vijka	100 mm 3,1 – 5,2 mm
Oznaka proizvođača	165 iS
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona	Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda	Odvijači

