

**Asortiman preciznih odvijača ESD, broj dijelova: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	669610 7
GTIN	7610733249602
Razred artikla	63E

Opis**Izvedba:**

Drška za fino spajanje od plastike pogodne za rukovanje s okretnom glavom za centriranje, steznom napravom s priteznom maticom za fiksiranje oštrice u željenoj dužini (teleskopsko tijelo). **Oštrice** od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće s posebnom žilavošću. Maksimalna preciznost dimenzija oštrica. Površina poniklana i kromirana, oštrice crne. Isporuka u plastičnoj sklopivoj torbi.

Drška alata od provodljive plastike, **ESD prikladna**.

Sadržaj:

Plastični teleskopski držak: 1 kom.

2 oštrice za Torx® br. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 oštrice za unutarnji šesterokut br. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 oštrice za ravni / Phillips br. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Tehnički opis

Broj dijelova	7
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	odvijač za Phillips

Profil progona	Šesterokutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Odvijači

Pribor

Oštrica za ravne Philips vijke tip 1	669605 1
Oštrica za ravne Philips vijke tip 3	669605 3
Oštrica za vijak Pozidriv vijke tip 1	669608 1
Oštrica za vijke s unutarnjim šesterokutom tip 1	669606 1
Oštrica za Torx® vijke tip 2	669607 2
Oštrica za vijke s unutarnjim šesterokutom tip 2	669606 2
Oštrica za Torx® vijke tip 1	669607 1
Oštrica za ravne Philips vijke tip 2	669605 2