

Garant**Škare za rezanje plast. cijevi, za Ø do: 42mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	819670 42
GTIN	4045197675873
Razred artikla	81C

Opis**Izvedba:**

Kliješta za lagano rezanje plastičnih cijevi. Široki dosjed za cijev za pravokutno rezanje. Izmjenjivi, specijalno kaljeni noževi.

Tijelo škara od ergonomskog **magnezijskog tlačnog lijeva s gumenim ručkama**. Čvrsti zahvat zahvaljujući konstruktivnoj jedinici zupčaste letve i noža. Oštrica ima PTFE-prevlaku protiv prljanja, a time i izrazita klizna svojstva. Izmjena noža bez alata moguća je zahvaljujući brzo izmjenjivom sustavu.

Upotreba:

Za sječenje PE, PP, VPE, PB i PVDF cijevi. (Kod vrlo malih debljina stjenki moguće samo uvjetno.) Naročito prikladna za pripremu za zavarivanje. Snažna kliješta za lako rezanje plastičnih cijevi.

Napomena:

Škare za rezanje cijevi, pogledajte br. art. 769940, 769960 i 769980.

Tehnički opis

za Ø do	42 mm
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Rezervni nož za Ø do 42 mm

819675 42