

**HALDER****Mekani čekić Simplex s umecima od superplastike, bijela, Ø kućišta / materijal: 80Gmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	753100 80G
GTIN	4030618300212
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

**Industrijski malj i mekani čekić:** kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

**Upotreba:**

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

**Zamjenski dio:**

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

**Napomena:**

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	490 mm
Duljina glave s umecima	165 mm
Materijal za kućišta	Čelični lijev
Ø udarne površine umetka	80 mm
Težina	2,66 kg
Materijal drške	Drvo

Duljina drške	400 mm
Serija	SIMPLEX mekani čekić
Materijal umetka	Super plastika, srednje tvrda
Oznaka proizvođača	SIMPLEX
Boja	bijela
Vrsta proizvoda	Čekić

## Pribor

Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 80 mm	753500 80
Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 80 mm	753400 80
Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 80G mm	753310 80G
Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 80 mm	753700 80
Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 80L mm	753400 80L