

Garant**Mekani čekić s najlonskim umetcima i čeličnim srednjim dijelom, Ø glave čekića: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	754120 50
GTIN	4045197680440
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Čvrsta metalna jezgra s drškom čekića od orahovine, s najlonskom zaštitom vrata i prstenastim klinom. Najlonski ulošci otporni na udarce i trošenje s duplim pričvrsnim sustavom povezani su sa središnjim dijelom.

Jezgra od čelika.

Upotreba:

Za ispravljanje ili stavljanje obradaka na stroj stola, odnosno za blagi udarac kod montažnih radova.

Zamjenski dio:

Zamjenski najlonski umetak dostupan je pod br. 754180; zamjenska drška pod br. 751650.

Tehnički opis

Duljina drške	320 mm
Duljina glave s umecima	117 mm
Ø glave čekića	50 mm
Težina	0,89 kg
Vrsta proizvoda	Čekić

Pribor

Zamjenski najlonski umetak, komad Ø glave čekića 50 mm

754180 50

Drška čekića sa zaštitnim rukavcem i prstenastim klinom
duljina drške 320 mm

751650 320