



## Mekani čekić s najlonskim umetcima Drška od orahovine, Ø glave čekića: 27mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	754700 27
GTIN	7610733003440
Razred artikla	73B

### Opis

#### Izvedba:

Snažni čelični srednji dio s prihvatnim čepom i dijelom za prihvat umetaka. Umetci od najlona, otpornog na trošenje (srednje tvrd).

S drškom od američke orahovine.

**Bez povratnog udara** pomoću utega u tijelu čekića. Prilikom udara utezi stvaraju silu prema dolje i sprječavaju odbijanje.

#### Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

#### Zamjenski dio:

Zamjenske umetke potražite pod br. 754720 i 754730.

Zamjenska hickori ručka, vidjeti br. 754840.

### Tehnički opis

Duljina drške	265 mm
Materijal za kućišta	Čelik
Težina	0,274 kg
Ø glave čekića	27 mm
Duljina glave s umecima	90 mm
Materijal drške	Orahovina

Ukupna duljina	290 mm
Materijal umetka	Najlon, bijeli
bez trzaja	da
Vrsta proizvoda	Čekić

## Pribor

Zamjenski umetak, najlonplosnato Ø glave čekića 27 mm	754720 27
Drška čekića od drveta hikorije s klinom Za Ø glave 27 mm	754840 27
Zamjenski umetak, najlonkonveksan Ø glave čekića 27 mm	754730 27