



Snažna kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 225mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700400 225
GTIN	4003773010005
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	225 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	3 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta