



## Četverokutni utični alat, tip-4-kut pogon: 1-1/4col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657700 1-1/4
GTIN	4018754034451
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

#### Glava alata s četverokutnom drškom.

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

#### Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

## Tehnički opis

Trajna opteretivost	40 Nm
Visina h	14 mm
Širina b	20 mm
Utična drška	9×12 mm
Izlazni četverokut	1/4 col
osni razmak S	17,5 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Vrsta proizvoda	Četverokutni utični alat