



## Dvosmjerna utična račna, tip-4-kut pogon: 2-3/4col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657600 2-3/4
GTIN	4018754034543
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

#### Dvosmjerna račna.

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

#### Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

## Tehnički opis

Visina h	32 mm
Trajna opteretivost	400 Nm
Širina b	50 mm
Utična drška	14×18 mm
Broj zubi	60
Izlazni Četverokut	3/4 col
osni razmak S	25 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Preklopna račna	da
Račna s izbacivačem	ne
Vrsta proizvoda	Čegrtaljka