



Asortiman kliješta za sigurnosne prstene, 20-dijelni za unutarnje i vanjske prstene



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700170
GTIN	3148515415005
Razred artikla	73R

Opis

Izvedba:

Ručke i zglobovi dio iskovani, izmjenjivi šiljci (pritezni vijak). Kliješta kromirana, ručke prevučene plastikom. S **oprugom za otvaranje** i kontinuirano podesivim **graničnikom za otvaranje**.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Dio isporuke:

Po jedna kliješta za sigurnosne prstenove za unutarnje i vanjske prstenove, s devet pari izmjenjivih vrhova (po tri para u ravnoj, pod kutom od 45° i od 90° savijenoj izvedbi).

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošen unutarnji prsten

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan vanjski prsten

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošen vanjski prsten

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan unutarnji prsten

za unutarnji Ø sigurnosnog prstena: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

za vanjski Ø sigurnosnog prstena: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm

Ø vrhova kod kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Ø vrhova kod kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom: 0,9; 1,3; 1,8 mm

ukupna duljina maksimalna, kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom: 180 mm

ukupna duljina maksimalna, kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom: 180 mm

Tehnički opis

Ø vrhova kod kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom	0,9; 1,3; 1,8 mm
za unutarnji Ø sigurnosnog prstena	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
za vanjski Ø sigurnosnog prstena	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
ukupna duljina maksimalna, kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom	180 mm
ukupna duljina maksimalna, kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom	180 mm
Broj kliješta	2
Ø vrhova kod kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom	0,9; 1,3; 1,8 mm
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošen unutarnji prsten
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan vanjski prsten
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošen vanjski prsten
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan unutarnji prsten
Pohrana u	Plastična kutija
Standard	DIN 5256 C i D
Standard	DIN 5254 A i B
Izmjenjiv vrh	da
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove