



Četverokutni utični alat, tip-4-kut pogon: 2-3/4col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657700 2-3/4
GTIN	4018754034499
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Glava alata s četverokutnom drškom.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

Tehnički opis

Utična drška	14×18 mm
Širina b	40 mm
Visina h	25 mm
Trajna opteretivost	650 Nm
Izlazni Četverokut	3/4 col
osni razmak S	25 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Vrsta proizvoda	Četverokutni utični alat