



Snažna kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 180mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700400 180
GTIN	4003773043072
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano

bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta