



Kombinirana kliješta od vanadija, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701800 160
GTIN	4003773040729
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Krom-vanadij čelik. Čeljusti narovašene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu. **Za radove pod naponom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Kliješta kromirana, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	1,5 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
elektrostatsko svojstvo	VDE 1000 V
Standard	DIN ISO 5746
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta