

HALDER**Bestrzajni kovački čekić, Ø glave čekića (mm) / Težina (kg): 100/7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. **Bestrzajan** zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića. S drškom od 1a orahovine.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910; rezervna drška od orahovine pogledajte pod br. 755140.

Duljina glave s umecima: 210 mm

Ø udarne površine umetka: 100 mm

Duljina drške: 900 mm

Ukupna duljina: 1000 mm

Težina: 7 kg

Tehnički opis

Ø glave čekića	100 mm
Težina	7 kg
Materijal drške	Orahovina
Duljina glave s umecima	210 mm
Ukupna duljina	1000 mm
Ø udarne površine umetka	100 mm
Materijal za kućišta	Čelik
Duljina drške	900 mm
Serijski broj	SUPERCRAFT®

Materijal umetka	Najlon, bijeli, tvrdi
Oznaka proizvođača	SUPERCRAFT
bez trzaja	da
Vrsta proizvoda	Čekić

Pribor

Zamjenski umetak, najlon Ø glave čekića 100 mm	754910 100
Drška čekića od Hickory oraha za Ø glave čekića 100 mm	755140 100