



## Prstenasti utični alat, tip-širina ključa: 2-15mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 657900 2-15   |
| GTIN           | 4018754034215 |
| Razred artikla | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

#### Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

**Tehnički opis**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Utična drška            | 14×18 mm               |
| Širina b                | 24 mm                  |
| Širina ključa           | 15 mm                  |
| Visina h                | 11 mm                  |
| osni razmak S           | 25 mm                  |
| Mogućnost zamjene alata | Usadni alat            |
| Alat s funkcijom račne  | ne                     |
| Vrsta proizvoda         | Prstenasti utični alat |