

**Kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	701600 180
GTIN	4003773034933
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).  
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,4 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

