

**Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	701900 180
GTIN	4003773010012
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Veliki kapacitet rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za piano-žicu. Izolirano u skladu s **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5746
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta