

Garant**Garnitura svrdla za centriranje HSS-E-PM br. 111105 u kutiji, TiAlN, tip: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	111155 7
GTIN	4045197923813
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 333.

Sadržaj:

Svrdla za centriranje br. 111105, po 1 kom u veličini 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Drška: Cilindrična drška s h7

Broj svrdla: 7

Tehnički opis

Broj svrdla	7
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 333
Tip	A
Tolerancija nazivnog Ø	k12

Kut upuštanja	60 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h7
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Bušenje svrdlom za centriranje

Pribor

Svrdlo za centriranje HSS-E-PM A nazivni Ø DC k12 3,15 mm	111105 3,15
Svrdlo za centriranje HSS-E-PM A nazivni Ø DC k12 1,6 mm	111105 1,6
Svrdlo za centriranje HSS-E-PM A nazivni Ø DC k12 4 mm	111105 4
Svrdlo za centriranje HSS-E-PM A nazivni Ø DC k12 1 mm	111105 1
Svrdlo za centriranje HSS-E-PM A nazivni Ø DC k12 0,5 mm	111105 0,5
Svrdlo za centriranje HSS-E-PM A nazivni Ø DC k12 2,5 mm	111105 2,5
Svrdlo za centriranje HSS-E-PM A nazivni Ø DC k12 2 mm	111105 2
Kutija svrdla za centriranje sukladno DIN 330 7-dijelna tip 7	111109 7