

**Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana, ukupna duljina: 560mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	705800 560
GTIN	4003773044321
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

**Provučeni zglob** (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.

Fosfatirana kliješta, glava polirana. S **mogućnošću vrlo finog podešavanja** pritiskom na glavu s oprugom.

Ručke prevučene plastikom.

**Standard:**

**DIN ISO 8976**

**Materijal:**

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

**Dodatni pribor:**

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

**Tehnički opis**

Broj ureza za fino podešavanje	20
ukupna duljina	560 mm
Stezni raspon za cijevi	4.1/2 col
Stezni raspon za šesterokute	120 mm
Drška	presvučeno plastikom
Oznaka proizvođača	Cobra
Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Standard	DIN ISO 8976

Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne
Brzo podešavanje	ne
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

---

## Pribor

Garnitura rezervnih dijelova tip 560	705920 560
--------------------------------------	------------