



LED-Ex akumulatorska radna svjetiljka, tip: UNI-EX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Radna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.

Iznimno svijetla rasvjeta i vrlo dugačak vijek trajanja.

Višenamjenska LED-EX akumulatorska radna svjetiljka. Glavno svjetlo s dvostupanjskim prekidačem i gornji reflektor.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Standard:

Certificirano za ATEX zonu 0 i ATEX zonu 20.

ATEX smjernica br. 2014/34/EU, s IEC i IECEx dozvolom i certifikatom.

Dio isporuke:

Uključuje kabel za punjenje i stanicu za punjenje.

Tehnički opis

Temperatura boje	6000 K
Jakost svjetlosti	200 lm

Jakost svijetlosti stupanj 2	330 lm
Kapacitet baterije	2,8 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Napon baterije	3,2 V
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na akumulator
Ukupna duljina	220 mm
CRI vrijednost	80
IP-klasa zaštite	IP 65
Ukupna širina	70 mm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	3 h
Trajanje osvjetljenja	7,5 h
Težina	420 g
Osobina uređaja	Prikladno za EX područje
ATEX zona	zona 0
ATEX zona	zona 20
Ukupna visina	39 mm
Oznaka proizvođača	UNI-EX
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka