



## Prstenasti utični alat, tip-širina ključa: 1-8mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657900 1-8
GTIN	4018754034062
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

#### Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

**Tehnički opis**

Širina ključa	8 mm
Visina h	8 mm
Utična drška	9×12 mm
Širina b	14,2 mm
Seriya	732/10
osni razmak S	17,5 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Alat s funkcijom račne	ne
Vrsta proizvoda	Prstenasti utični alat