



## LED-Ex radna svjetiljka, tip: NOVA-EX



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Radna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama. Iznimno svijetla rasvjeta i vrlo dugačak vijek trajanja. Snažna i otporna radna svjetiljka otporna na eksplozije.

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Standard:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

#### Dio isporuke:

Uključujući šuko kabel od 10 m, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

### Tehnički opis

Jakost svjetlosti stupanj 2	2000 lm
IP-klasa zaštite	IP 65
Jakost svjetlosti	1000 lm

Težina	4000 g
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo	LED-svjetiljka
Boja svjetlosti	6000 K
Prihvat snaga	23 W
Nazivni napon	100 - 240 V
Osobina uređaja	Prikladno za EX područje
Ukupna duljina	270 mm
Ukupna širina	266 mm
Ukupna visina	123 mm
Duljina priključnog kabla	10 m
ATEX zona	Zona 1
ATEX zona	Zona 2
ATEX zona	Zona 21
ATEX zona	Zona 22
Oznaka proizvođača	NOVA EX
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka