



LED-Ex akumulatorska radna svjetiljka, Tip: NOVA-EXR



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Radna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.

Iznimno svijetla rasvjeta i vrlo dugačak vijek trajanja.

Snažna i čvrsta LED-EX akumulatorska radna svjetiljka.

Standard:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Dio isporuke:

Uključujući kabel za punjenje od 5 m.

Osobina uređaja: Prikladno za EX područje

ATEX zona: Zona 21

ATEX zona: Zona 1

Jakost svjetlosti: 1500 lm

Jakost svjetlosti stupanj 2: 750 lm

Trajanje osvjetljenja: 2 h

Trajanje osvjetljenja stupanj 2: 4 h

Tehnički opis

Osobina uređaja	Prikladno za EX područje
Kapacitet baterije	1,4 Ah
Vrsta baterije	Litij-željezo-fosfat
Trajanje osvjetljenja	2 h
Temperatura boje	6500 K
ATEX zona	Zona 21
ATEX zona	Zona 1
Jakost svjetlosti	1500 lm
Opskrba energijom	na akumulator
Napon baterije	19,2 V
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna visina	123 mm
Ukupna širina	266 mm
Ukupna duljina	270 mm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	4 h
Jakost svjetlosti stupanj 2	750 lm
Težina	3900 g
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Tronožni stativ Visina EX1,35-3 m

081252 EX1,35-3