

**Snažna armaturna kliješta, pocinčana, ukupna duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	706670 300
GTIN	4003773228110
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S naročito uskom glavom i dugačkim ručkama. Precizno brušene rezne oštrice velike čvrstoće, glava glatko vučena.

Upotreba:

Osobito prikladno za povezivanje armature. Reže meku žicu do 4,5 mm Ø. Rasterećenje tetiva i mišića zahvaljujući velikoj redukciji sile rezanja.

Standard:

DIN ISO 9242

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	300 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,8 mm
Standard	DIN ISO 9242
Glava	usko
Krak	dugačko
Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina	pocinčano
Vrsta proizvoda	Štipna kliješta

