



## Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 plemeniti čelik „Stainless“, veličina / ukupna duljina: 3/25mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 675492 3/25   |
| GTIN           | 4013288111036 |
| Razred artikla | 63H           |

### Opis

#### Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000 – 675050.

S torzionom zonom kako bi se smanjila sila opterećenja vrhova pri zavijčavanju. Plemeniti čelik, nerđajući, žilav i tvrd zahvaljujući vakuumskom ledenom postupku.

#### Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

#### Standard:

DIN ISO 1173.

#### Materijal:

Plemeniti čelik, nehrđajući.

### Tehnički opis

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina križnog proreza       | 3                     |
| ukupna duljina                 | 25 mm                 |
| Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3                 |
| Oznaka proizvođača             | 3855/1 TS PZ          |
| Standard                       | DIN ISO 1173          |
| Materijal                      | Plemeniti čelik, INOX |
| Profil progona                 | Pozidriv odvijač      |

Vrsta proizvoda

Alat s bitovima