



## Prstenasta račna, tip-širina ključa: 2-16mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657925 2-16
GTIN	4000896179923
Razred artikla	630

### Opis

#### Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Upuštena preklopiva **prstenasta račna**. Radni kut od 9°.

#### Prednost:

Račna za izuzetno teško dostupna mjesta.

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

#### Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

## Tehnički opis

Utična drška	14×18 mm
Širina ključa	16 mm
Širina b	40 mm
Visina h	14,3 mm
Duljina l	81 mm
osni razmak S	36 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Preklopna čegrtaljka	da
Alat s funkcijom račne	da
Vrsta proizvoda	Utični alat za prstenaste račne