



LED-radna svjetiljka, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081415 3
GTIN	4260131238062
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Učinkovite, podesive, dugotrajne i čvrste radne svjetiljke s **elastičnim vratom i snažnim magnetskim postoljem**. Priključak na mrežnu jedinicu od 24 V ili strojno upravljanje od 24 V. Snažna LED svjetiljka u aluminijskom kućištu, hladna bijela oko 5500 kelvina. Širok kut svjetlosnog snopa 120° s ravnomjernim osvjetljenjem.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena mrežna jedinica od 250 V.

Napomena:

Odgovarajuće stolne stezaljke i magnetske držače možete pronaći pod 081418/081419.

Tehnički opis

Ø magnetne noge	66 mm
Jakost svjetlosti	300 lm

Opskrba energijom	mrežni pogon
Rasvjetno tijelo	LED
Težina	550 g
Vrsta pričvršćenja	Magnetsko postolje
IP-klasa zaštite	IP 65
Snaga svjetlosti	2,5 W
Nazivni napon	250 V
Temperatura boje	5500 K
Kut širenja svjetlosnog snopa	120 stupanj
ATEX zona	nema
Ukupna visina	620 mm
Boja svjetlosti	hladno bijela
Širina glave svjetiljke	30 mm
Visina glave svjetiljke	15 mm
Dubina glave svjetiljke	90 mm
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Pribor

Magnetski držač montažna ploča Ø gore 95 mm	081419 95
Stolna stezaljka montažna ploča Ø gore 95 mm	081418 95