

**Ravna kliješta, kromirana s navlakama, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	710400 140
GTIN	4003773042464
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S kratkim, čvrstim čeljustima (ravna). Čeljusti nazubljene. Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	140 mm
Duljina čeljusti	28 mm
Oblik otvora ključa	plosnato
Standard	DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta	kromirano
Vrsta proizvoda	Plosnata kliješta

