

**Erdi****Ideal-škare za lim s 2K drškom vrlo male, lijevi smjer obrade, ukupna duljina: 180mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	764060 180
GTIN	4010220031353
Razred artikla	73X

## Opis

### Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Dvostruki prijenos poluge s integriranom oprugom za otvaranje. Krakovi od čeličnog lima, niklani. Dvokomponentna ručica s umetkom od ugodne meke tkanine, koja štiti ruke.

Glava škara od visoko kvalitetnog čelika S (HRC 60), (HRC 60 – 62), **25 % manje potrebne snage.**

**Promjer rezanja:** limovi do 1,2 mm, V2A limovi do 1,0 mm.

### Upotreba:

Za ravne rezove i rezanje po krivulji.

Za najuže polumjere i teško dostupna mjesta.

## Tehnički opis

Duljina oštrice	20 mm
ukupna duljina	180 mm
Primjena	lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare