

**Kliješta s okruglim vrhom, polirana, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	710500 125
GTIN	4003773014461
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S kratkim, čvrstim čeljustima (okruglim). Čeljusti iznutra glatke. Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Duljina čeljusti	27 mm
Oblik otvora ključa	okruglo
Standard	DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti	iznutra glatko
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda	Okrugla kliješta

