

Erdi**Ideal-škare za lim s 2K drškom, desni smjer obrade, ukupna duljina: 260mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	765900 260
GTIN	4010220030226
Razred artikla	73X

Opis

Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.

Glava škara od **visoko kvalitetnog čelika S** (HRC 60 – 62) s optimiranom, neozubljenom geometrijom oštrica za veliku okretnost i lagano rezanje s do **25 % manje primjene snage**, idealno kod rezanja dekorativnih limova. Krakovi od čeličnog lima, niklani. 2-komponentna ručka s praktičnim mekanim protukliznim umetkom pogodnim za ruke.

Područje rezanja: Limovi do 1,8 mm, V2A-limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.

Tehnički opis

ukupna duljina	260 mm
Duljina oštrice	33 mm
Primjena	desni smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Garnitura za popravak Ideal škara za lim	766020
--	--------

